
Справочный листок технических дан-






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com






Использование кабельных наконечников гарантирует пользователю неизменно высокое качество электрических соединений.

Дополнительная выгода обусловлена преимуществами монтажа.

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,4.6 mm²,4.6 mm² - 6 mm²,желтый
Заказ №	<u>1216230000</u>
Тип	HBT 6,0 - 4,6 GE
GTIN (EAN)	4050118000337
Кол.	100 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты				
DOLLC	0			
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Масса нетто	1.8 g			
Экологическое соответствие	е изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключ	ениа		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Технические данные				
Описание артикула	изолированный крючкообразный кабельный наконечник			
Размеры				
Диаметр изоляции	6.4 mm	Длина выводов Р	17.2 mm	
Ширина выводов В	4.6 mm	Крючкообразный кончик X	2.8 mm	
	30.2 mm	· ·	,	
Соединители				
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	o 6 mm²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	4.6 mm ²	
Поперечное сечение соединяемого провода	4.6 mm ²		PC	
Материал / пластик	PC	Идентификационный цвет	желтый	
Классификации				
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059	
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059	
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92	
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92	
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92	
ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92	
ECLASS 15.0	27-40-02-92			

Справочный листок технических данных

HBT 6,0 - 4,6 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm², 6mm², Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	9202850000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 6mm², Овальный
Кол.	1 ST	обжим, Параллельный обжим

Статус каталога / Изображения