

НВТ 2,5 - 4,6 BL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Использование кабельных наконечников гарантирует пользователю неизменно высокое качество электрических соединений.

Дополнительная выгода обусловлена преимуществами монтажа.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5 mm ² , 2.5 mm ² - 4.6 mm ² , синий |
| Заказ № | 1233330000 |
| Тип | НВТ 2,5 - 4,6 BL |
| GTIN (EAN) | 4050118016901 |
| Кол. | 100 Штука |

НВТ 2,5 - 4,6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 1.05 g |
|-------------|--------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Технические данные

| | |
|-------------------|---|
| Описание артикула | изолированный крючкообразный кабельный наконечник |
|-------------------|---|

Размеры

| | | | |
|------------------|---------|-------------------------|---------|
| Диаметр изоляции | 4.5 mm | Длина выводов P | 17.4 mm |
| Ширина выводов B | 4.6 mm | Крючкообразный кончик X | 2.1 mm |
| Длина L | 28.2 mm | | |

Соединители

| | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 4.6 mm ² | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 2.5 mm ² |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 2.5 mm ² | Изоляция | PC |
| Материал / пластик | PC | Идентификационный цвет | синий |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

НВТ 2,5 - 4,6 ВЛ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | НТ1 15 | Версия |
| Заказ № | 9014400000 | Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Двойной |
| Кол. | 1 ST | обжим |
| Тип | СТ1 6 | Версия |
| Заказ № | 9006120000 | Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Двойной обжим |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | СТ1 6 G | Версия |
| Заказ № | 9202850000 | Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный |
| Кол. | 1 ST | обжим, Параллельный обжим |