

**SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Адаптеры M8/M12 и M12/M8 обеспечивают соответ-  
ствие размеру штекера.

**Основные данные для заказа**

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Версия     | Y-образный соединитель, M8/M8 |
| Заказ №    | <a href="#">1288000000</a>    |
| Тип        | SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P       |
| GTIN (EAN) | 4050118079173                 |
| Кол.       | 1 Штука                       |

## SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

### Размеры и массы

Масса нетто

8 g

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS

Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

### Общие данные

Кодировка M8 = отсутствует

Соединительная резьба

M8/M8

Номинальное напряжение

24 V

Номинальный ток

4 A

Вид защиты

IP67

Степень загрязнения

3

Соединение 1

M8/M8

Соединение 2

Винт

Экранированное соединение

Нет

Диапазон температур корпуса

-25...+85 °C

Наружный диаметр провода

-

### Данные соединений

Одиночный выход 1 — вставной разъемШтекер M8

Одиночный выход 2 — вставной разъемГнездо M8

Момент затяжки

M8: 0,5 Нм

### Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Кодировка M8 = отсутствует

Номинальное напряжение

24 V

Номинальный ток

4 A

Вид защиты

IP67

Степень загрязнения

3

Экранированное соединение

Нет

Диапазон температур корпуса

-25...+85 °C

### Стандарты

Вилочный разъем, стандарт

IEC 61076-2-104

### Классификации

ETIM 8.0

EC002925

ETIM 9.0

EC002925

ETIM 10.0

EC002925

ECLASS 14.0

27-44-01-06

ECLASS 15.0

27-44-01-06

**SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Габаритный чертеж**

