

**WTW 160X100 WF10/WF12**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

**Основные данные для заказа**

Версия	Винтовые клеммы болтового типа, Разделительная перегородка, Темно-бежевый, 2 mm
Заказ №	<a href="#">1314420000</a>
Тип	WTW 160X100 WF10/WF12
GTIN (EAN)	4050118117578
Кол.	20 Штука

**WTW 160X100 WF10/WF12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	100 mm	Глубина (дюймов)	3.937 inch
Высота	160 mm	Высота (в дюймах)	6.2992 inch
Ширина	2 mm	Ширина (в дюймах)	0.0787 inch
Размеры крепежа, ширина	2 mm	Масса нетто	52.75 g

**Температуры**

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	------------------------------	---------------

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Дополнительные технические данные**

с фиксатором	Нет	Указание по установке	Непосредственный монтаж
--------------	-----	-----------------------	-------------------------

**Общие сведения**

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

**Параметры системы**

Исполнение	Концевая и промежуточная пластина
------------	-----------------------------------

**Характеристики материала**

Цветовой код	Темно-бежевый	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
--------------	---------------	-----------------------------	-----

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

## WTW 160X100 WF10/WF12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Защита от контакта



Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

### Основные данные для заказа

Тип	ADP WF10/WF12	Версия	
Заказ №	<a href="#">1780940000</a>	Винтовые клеммы болтового типа, Профиль крышки, прозрачный,	
GTIN (EAN)	4032248241255	1000 mm	
Кол.	100 M		