Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

Версия	Р-серия, Разделительная перегородка, серый, 2
2-ф	mm, с маркировкой 1-8, горизонтально
Заказ №	<u>1317840000</u>
Тип	TW PRV4 1-8
GTIN (EAN)	4050118128994
Кол.	10 Штука

Справочный листок технических данных

TW PRV4 1-8



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	41.1 mm	Глубина (дюймов)	1.6181 inch
Высота	70 mm	Высота (в дюймах)	2.7559 inch
Ширина	2 mm	 Ширина (в дюймах)	0.0787 inch
Масса нетто	4.63 g		
Температуры			
-	05.00 55.00	_	5.00 40.00
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	125 °C
Экологическое соответств	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Дополнительные техничес	кие данные		
с фиксатором	Да		
Параметры системы	<u>' · ·</u>		
параметры системы			
Исполнение	с маркировкой 1-8, горизонтально		
Характеристики материал	ıa		
• •			
	_		
Основной материал	Поликарбонат	Цветовой код	серый
	Поликарбонат V-0	Цветовой код	серый
Основной материал		Цветовой код	серый
Основной материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации	V-0		
Основной материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ETIM 6.0	V-0 EC000886	ETIM 7.0	EC000886
Основной материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0	V-0 EC000886 EC000886	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000886 EC000886
Основной материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	V-0 EC000886 EC000886 EC000886	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000886 EC000886 27-14-11-92
Основной материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0 ECLASS 9.1	V-0 EC000886 EC000886 EC000886 27-14-11-33	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000886 EC000886 27-14-11-92 27-14-11-92
Основной материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	V-0 EC000886 EC000886 EC000886	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000886 EC000886 27-14-11-92

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

TW PRV4 1-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

