

BFSC M3X22 SAKT4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Версия	Монтажный винт (клемма), 3.00 mm, Пластмасса, Глубина: 4.8 mm, Ширина: 4.8 mm, Высота: 22 mm
Заказ №	1319900000
Тип	BFSC M3X22 SAKT4
GTIN (EAN)	4008190029326
Кол.	50 Штука

Справочный листок технических данных

Weidmüller 

BFSC M3X22 SAKT4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	4.8 mm	Глубина (дюймов)	0.189 inch
Высота	22 mm	Высота (в дюймах)	0.8661 inch
Ширина	4.8 mm	Ширина (в дюймах)	0.189 inch
Масса нетто	1.59 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
------------------------------	---------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность	Нет исполнение	Вид монтажа	привинченный

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Параметры системы

Исполнение	для пластины перемычки
------------	------------------------

Размеры

Резьба метрическая, наружная, размер 3.00 mm	Шаг в мм (P)	6.00 mm
--	--------------	---------

Характеристики материала

Основной материал	Пластмасса	Цветовой код	серебряный
-------------------	------------	--------------	------------

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		