## Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В АС и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

#### Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Отвертка	
Заказ №	1274730000	
Тип	SDIK PZ1 SL	
GTIN (EAN)	4050118073225	
Кол.	1 Штука	
Статус поставки	Снято с производства	
Доступно до	2021-06-30T00:00:00+02:00	
Альтернативный продукт <u>SDIK SLIM PZ1 X 80</u>		

# Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Ширина	191 mm	Ширина (в дюймах)	7.5197 inch
Диаметр	30 mm	Масса нетто	62 g

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

#### Технические данные

Описание артикула

Изолированная

отвертка для винтов с

крестообразным шлицем,

тип Pozidriv, размер 1,

SlimLine

#### Инструменты для затяжки

Форма	Pozidrive	Размер	1
Длина лезвия	80 mm	Размер лезвия для винтов с	Размер PZ1
		крестообразным шлицем	

#### Классификации

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 9.0	21-04-04-06
ECLASS 9.1	21-04-04-06	ECLASS 10.0	21-04-04-06
ECLASS 11.0	21-04-04-06	ECLASS 12.0	21-04-04-06
ECLASS 13.0	21-04-04-06	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

### Weidmüller **3**

#### **SDIK PZ1 SL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения	
Пример использования	