Справочный листок технических дан-

SAIE-M12B-PB-1.0U HW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Для соединения на стороне оборудования в области проводки датчик-исполнительное устройство требуются различные встроенные вилки. Они доступны в вариантах M12, M8 и, разумеется, также M5.

Основные данные для заказа

Версия	Встраиваемый штекер, М12, Гнездо, прямое, PG	
	9, Количество полюсов: 2, 1 m	
Заказ №	<u>1279480100</u>	
Тип	SAIE-M12B-PB-1.0U HW	
GTIN (EAN)	4050118071481	
Кол.	1 Штука	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

	Сертификаты
1	

ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 80.67 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

Технические характеристики кабеля

Длина кабеля	1 m	Цвет оболочки	фиолетовый (аналогично RAL 6021)
Функция РЕ	Нет	Поперечное сечение жилы	0.25 mm ²
Длина жилы / кабеля	1 m	Количество контактов	2

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	2	Кодировка	В-кодировка
Поверхность контакта	позолоченный	Вид соединения	Гнездо
Основной материал корпуса	Цинковое литье	Поперечное сечение соединительного 0.25 mm ² провода, макс.	
	под давлением,		
	никелированный	<u> </u>	
Номинальное напряжение	250 V	Номинальный ток	4 A
Вид защиты	IP68	 Циклы коммутации	≥ 500
Степень загрязнения	3	 Кабельный ввод	PG 9
Диапазон температур корпуса	-20 +60 °C		

Классификации

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 9.0	27-44-01-03
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-03
ECLASS 11.0	27-44-01-03	ECLASS 12.0	27-44-01-03
ECLASS 13.0	27-44-01-03	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

SAIE-M12B-PB-1.0U HW

Габаритный чертеж



Детальный чертеж




Схема соединений

