

## НВТ 2,5 - 3,0 BL


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Использование кабельных наконечников гарантирует пользователю неизменно высокое качество электрических соединений.

Дополнительная выгода обусловлена преимуществами монтажа.

### Основные данные для заказа

|            |  |
|------------|--|
| Версия     | Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm <sup>2</sup> , 2,5 mm <sup>2</sup> - 3 mm <sup>2</sup> , синий |
| Заказ №    | <a href="#">1312450000</a>   |
| Тип        | НВТ 2,5 - 3,0 BL   |
| GTIN (EAN) | 4050118115130  |
| Кол.       | 100 Штука  |

## НВТ 2,5 - 3,0 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |        |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 0.88 g |
|-------------|--------|

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

### Технические данные

|                   |   |
|-------------------|---|
| Описание артикула | изолированный<br>крючкообразный<br>кабельный наконечник |
|-------------------|---|

### Размеры

|                  |         |                         |         |
|------------------|---------|-------------------------|---------|
| Диаметр изоляции | 4.5 mm  | Длина выводов P         | 17.4 mm |
| Ширина выводов B | 3 mm    | Крючкообразный кончик X | 2.1 mm  |
| Длина L          | 28.2 mm |                         |         |

### Соединители

|   |                     |  |                     |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 3 mm <sup>2</sup>   | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Поперечное сечение соединяемого провода           | 2.5 mm <sup>2</sup> | Изоляция   | PC                  |
| Материал / пластик                                | PC                  | Идентификационный цвет                           | синий               |

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 |             |             |

**Аксессуары**

**Crimping tools**



- Инструменты для обжима изолированных соединителей  
Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы
- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
  - Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
  - С упором для точного позиционирования контактов
  - Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

**Основные данные для заказа**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | HTI 15                     | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">9014400000</a> | Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под                             |
| GTIN (EAN) | 4008190159412              | изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Двойной |
| Кол.       | 1 ST                       | обжим   |
| Тип        | CTI 6                      | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">9006120000</a> | Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,                             |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              | 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный обжим, Двойной обжим                 |
| Кол.       | 1 ST                       |   |
| Тип        | CTI 6 G                    | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">9202850000</a> | Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под                             |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              | изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный  |
| Кол.       | 1 ST                       | обжим, Параллельный обжим   |