Справочный листок технических дан-

SAIE-M12S-5-TL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Для соединения на стороне оборудования в области проводки датчик-исполнительное устройство требуются различные встроенные вилки. Они доступны в вариантах M12, M8 и, разумеется, также M5.

Основные данные для заказа

Версия	Встраиваемый штекер, М12, Монтажная резьба: , Количество полюсов: 5, Длина жилы / кабеля:	
Заказ №	<u>1312980000</u>	
Тип	SAIE-M12S-5-TL	
GTIN (EAN)	4050118116151	
Кол.	20 Штука	

Справочный листок технических данных

SAIE-M12S-5-TL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 9.86 g

Экологическое соответствие изделия

 Состояние соответствия RoHS
 Соответствует без исключения

 REACH SVHC
 Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Количество полюсов	5	Кодировка	А-кодировка
Соединительная резьба	M12	Поверхность контакта	позолоченный
Вид соединения	Штифт	Основной материал корпуса	Цинковое литье под
			давлением
Номинальное напряжение	60 V	Номинальный ток	4 A
Вид защиты	IP68	Соединение 1	M12
Соединение 2	Dip soldering	Диапазон температур корпуса	-25+85 °C
Наружный диаметр провода	-		

Технические характеристики кабеля

Количество контактов

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	5	Кодировка	А-кодировка
Поверхность контакта	позолоченный	Вид соединения	Штифт
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением	Номинальное напряжение	60 V
Номинальный ток	4 A	Вид защиты	IP68
Диапазон температур корпуса	-25+85 °C		

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт ІЕС 61076-2-101

Классификации

ETINA C O	F0000000	ETINA 7.0	50000500
ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 9.0	27-44-03-09
ECLASS 9.1	27-44-03-09	ECLASS 10.0	27-44-03-09
ECLASS 11.0	27-44-01-10	ECLASS 12.0	27-44-01-10
ECLASS 13.0	27-44-01-10	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



SAIE-M12S-5-TL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Схема контактов

