

**HDC IP68 24B COVER CS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Корпуса RockStar® HighPower изготавливаются из высокопрочного алюминия методом литья под давлением и, благодаря постоянно ведущейся работе по оптимизации, обеспечивают отличную защиту в жестких условиях окружающей среды. Многосекционный корпус дает пользователям возможность проверять рабочие процессы на всех технологических этапах.

**Основные данные для заказа**

Версия	, Количество полюсов: 0, Типоразмер установки: 8
Заказ №	<a href="#">1324500000</a>
Тип	HDC IP68 24B COVER CS
GTIN (EAN)	4050118128772
Кол.	1 Штука

## HDC IP68 24B COVER CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Масса нетто	210 g
-------------	-------

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Общие данные

Количество полюсов	0	Исполнение корпуса	Крышка
Типоразмер установки	8	Цветовой код	черный (аналогично RAL 9005)
Поверхность	Порошковое покрытие	Не содержит галогенов	false
BG	8	Вид защиты	IP68, во вставленном состоянии

## Исполнение

Крышка	с крышкой	Количество кабельных входов сбоку	0
Исполнение корпуса	Крышка	Исполнение затворной системы	Винт
Типоразмер установки	8	Кабельный вход	Нет
Уплотнение	Силиконовый каучук	Цвет (RAL)	RAL 9005
BG	8		

## Общие данные

Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением	Поверхность	Порошковое покрытие
Вид защиты	IP68, во вставленном состоянии	Корпуса ЭМС	Да

## Классификации


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC IP68 24B COVER CS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC IP68 24B COVER CS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

### Проходной корпус



Корпуса RockStar® HighPower изготавливаются из высокопрочного алюминия методом литья под давлением и, благодаря постоянно ведущейся работе по оптимизации, обеспечивают отличную защиту в жестких условиях окружающей среды. Многосекционный корпус дает пользователям возможность проверять рабочие процессы на всех технологических этапах.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC IP68 HP 24B A	Версия	
Заказ №	<a href="#">1120040000</a>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP68, IP69,	
GTIN (EAN)	4032248901418	во вставленном состоянии, Корпус для настенного монтажа,	
Кол.	1 ST	Винтовое соединение, Стандартный	