

SEAL WGK 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Возможности интеграции, расширения и индивидуализации — превосходное дополнение к любой системе. Универсальные системные принадлежности облегчают процесс адаптации интерфейсов для удовлетворения конкретных требований соответствующих областей применения.

Основные данные для заказа

Версия	OMNIMATE Power — серия WGK, Проходная клемма
Заказ №	1379470000
Тип	SEAL WGK 10
GTIN (EAN)	4050118180817
Кол.	50 Штука
Продуктное отношение	UL:
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Последняя дата заказа	2026-03-17T00:00:00+01:00

SEAL WGK 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 0.07 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Не затронуто
 REACH SVHC Lead 7439-92-1
 SCIP b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Упаковка

Длина VPE 89.00 mm VPE c 25.00 mm
 Высота VPE 14.00 mm

Системные параметры

Серия изделия OMNIMATE Power —
 серия WGK

Данные о материалах

Изоляционный материал	Wemid (PA)	Moisture Level (MSL)	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Материал контакта	Сплав меди
Температура хранения, мин.	-40 °C	Температура хранения, макс.	70 °C
Рабочая температура, мин.	-50 °C	Рабочая температура, макс.	120 °C
Температурный диапазон монтажа, мин.	-25 °C	Температурный диапазон монтажа, макс.	120 °C

Провода, подходящие для подключения

Текст ссылки Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения. Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1

Важное примечание

Примечания • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

Классификации

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01

SEAL WGK 10

Технические данные

ECLASS 15.0

27-25-03-01

SEAL WGK 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Dimensional drawing

