

## SCREWTY-SW13-DM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Идеальный инструмент для любой области применения Screwty® — представляет собой идеальный универсальный инструмент для затяжки всех распространенных кабелей датчиков и исполнительных устройств. С помощью Screwty® можно получить доступ даже к труднодоступным цилиндрическим штекерам. Разъемы затягиваются и ослабляются простым вращательным движением без необходимости приложения чрезмерных усилий. Screwty® — это уникальное и глобальное решение, поскольку оно подходит для большинства (более 90 %) кабелей и штекеров других производителей. Screwty® состоит из рукоятки с обычным держателем на 1/4 дюйма. Поэтому его можно использовать для всех типоразмеров: для цилиндрических вставных разъемов M12 и M8, для штекеров и гнезд M12F и M8F (для сборки заказчиком), а также для всех штекеров и гнезд M23.

## Основные данные для заказа

Версия	Bolting tool
Заказ №	<a href="#">1389190000</a>
Тип	SCREWTY-SW13-DM
GTIN (EAN)	4050118189742
Кол.	1 Штука
Упаковка	Картонный ящик

## SCREWTY-SW13-DM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Размеры и массы

Масса нетто	226.26 g
-------------	----------

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Инструменты для затяжки

Регулировка момента вращения, макс.	1.7 Nm	Регулировка момента вращения, мин.	0.5 Nm
-------------------------------------	--------	------------------------------------	--------

## Важное примечание

Сведения об изделии	В комплект поставки входит: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Динамометрическая отвертка 0,5-1,7 Нм + инструмент для установки</li> <li>• Сменное лезвие AF13</li> </ul>
---------------------	---

## Классификации

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

## SCREWTY-SW13-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Инструмент для кабельных вводов Screwty® с функцией контроля момента затяжки



Идеальный инструмент для любой области применения Screwty® — представляет собой идеальный универсальный инструмент для затяжки всех распространенных кабелей датчиков и исполнительных устройств. С помощью Screwty® можно получить доступ даже к труднодоступным цилиндрическим штекерам. Разъемы затягиваются и ослабляются простым вращательным движением без необходимости приложения чрезмерных усилий. Screwty® — это уникальное и глобальное решение, поскольку оно подходит для большинства (более 90 %) кабелей и штекеров других производителей. Screwty® состоит из рукоятки с обычным держателем на 1/4 дюйма. Поэтому его можно использовать для всех типоразмеров: для цилиндрических вставных разъемов M12 и M8, для штекеров и гнезд M12F и M8F (для сборки заказчиком), а также для всех штекеров и гнезд M23.

## Основные данные для заказа

Тип	SCREWTY SW9	Версия
Заказ №	<a href="#">1254630000</a>	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118054194	
Кол.	1 ST	
Тип	SCREWTY SW10	Версия
Заказ №	<a href="#">1254640000</a>	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118048599	
Кол.	1 ST	
Тип	SCREWTY SW12	Версия
Заказ №	<a href="#">2598970000</a>	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118781151	
Кол.	1 ST	
Тип	SCREWTY SW13	Версия
Заказ №	<a href="#">1254650000</a>	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118051834	
Кол.	1 ST	
Тип	SCREWTY SW15	Версия
Заказ №	<a href="#">1290830000</a>	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118084320	
Кол.	1 ST	
Тип	SCREWTY SW17	Версия
Заказ №	<a href="#">1254660000</a>	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118051841	
Кол.	1 ST	
Тип	SCREWTY SW18	Версия
Заказ №	<a href="#">1254670000</a>	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118051858	
Кол.	1 ST	
Тип	SCREWTY SW19	Версия
Заказ №	<a href="#">1254680000</a>	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118048827	
Кол.	1 ST	