




SSCH 10X3X2000 CU VERZ.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Наши сборные шины из различных материалов и с прилагающимися принадлежностями позволяют соединять кабели на минимальной монтажной площади. В зависимости от эксплуатационной специфики возможны варианты с объединением, распределением или рассеиванием потенциалов.

Основные данные для заказа

Версия	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 2000 mm, Глубина: 3 mm, Медь
Заказ №	1397000000
Тип	SSCH 10X3X2000 CU VERZ.
GTIN (EAN)	4008190161170
Кол.	20 M

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	3 mm	Глубина (дюймов)	0.1181 inch
Высота	2000 mm	Высота (в дюймах)	78.74 inch
Ширина	10 mm	Ширина (в дюймах)	0.3937 inch
Масса нетто	415.08 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
------------------------------	---------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Поверхность	луженый
-----------------------	-------------------------	-------------	---------

Расчетные данные

Номинальный ток	140 A
-----------------	-------

Характеристики материала

Основной материал	Медь	Поверхность	луженый
Цветовой код	серебряный		

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

SSCH 10X3X2000 CU VERZ.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Соединения шины



Компания Weidmüller предлагает клеммы
ответвления для различных типов шинных систем.
В зависимости от эксплуатационной специфики
различают изолированные и неизолированные клеммы
ответвления.

Основные данные для заказа

Тип	ZB 4	Версия
Заказ №	0316500000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190061999	
Кол.	50 ST	
Тип	ZBE 6	Версия
Заказ №	0459500000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190032692	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 10 F.10X3/10X5/10X10	Версия
Заказ №	1261300000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190180201	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 35/M6X16	Версия
Заказ №	0266500000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190102814	
Кол.	20 ST	
Тип	ZB 16 ZKSC	Версия
Заказ №	0316600000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190145989	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 4G BL	Версия
Заказ №	0322180000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190050504	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 4G GN/GE	Версия
Заказ №	0322160000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190014278	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 4G SW	Версия
Заказ №	0322110000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190189310	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 4K BL	Версия
Заказ №	0475380000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190010942	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 4K GE/GN	Версия
Заказ №	0475360000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190188047	
Кол.	50 ST	

SSCH 10X3X2000 CU VERZ.

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	ZB 4K GG HENSEL	Версия
Заказ №	1824560000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4032248330973	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 4K SW	Версия
Заказ №	0475310000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190008406	
Кол.	50 ST	
Тип	ZBE 6K BL	Версия
Заказ №	0525980000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190060886	
Кол.	50 ST	
Тип	ZBE 6K GE/GN	Версия
Заказ №	0525960000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190145026	
Кол.	50 ST	
Тип	ZBE 6K SW	Версия
Заказ №	0525910000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190977054	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 16K BL	Версия
Заказ №	0502880000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190014186	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 16K GE/GN	Версия
Заказ №	0502860000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190188795	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 16K SW	Версия
Заказ №	0502810000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190332563	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 35K BL M6X16	Версия
Заказ №	0502680000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190004385	
Кол.	20 ST	
Тип	ZB 35K GE/GN M6X16	Версия
Заказ №	0502660000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190052294	
Кол.	20 ST	
Тип	ZB 35K SW M6X16	Версия
Заказ №	0502610000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190332587	
Кол.	20 ST	



SSCH 10X3X2000 CU VERZ.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Защита от контакта




Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

Основные данные для заказа

Тип	BB-CV AITB 3X10 BL	Версия
Заказ №	2918930000	Кожух (клемма), Материал Wemid
GTIN (EAN)	4099986575516	
Кол.	10 ST	
Тип	BB-CV AITB 3X10 OR	Версия
Заказ №	2911380000	Кожух (клемма), Материал Wemid
GTIN (EAN)	4099986532557	
Кол.	10 ST	

Соединения шины



Компания Weidmüller предлагает клеммы ответвления для различных типов шинных систем. В зависимости от эксплуатационной специфики различают изолированные и неизолированные клеммы ответвления.

Основные данные для заказа

Тип	ZF 4 S	Версия
Заказ №	1814680000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4032248302949	
Кол.	50 ST	
Тип	ZF 4 S BL	Версия
Заказ №	1814660000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4032248302956	
Кол.	50 ST	
Тип	ZF 4 S GN	Версия
Заказ №	1814670000	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4032248302963	
Кол.	50 ST	