Справочный листок технических данных

SAI-Y-7/8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Y-образный соединитель, 7/8", Распределитель питания
Заказ №	1413920000
Тип	SAI-Y-7/8 3P
GTIN (EAN)	4050118214925
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

SAI-Y-7/8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации	
ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто	70 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Общие данные

Количество полюсов	3	Кодировка	нет
Соединительная резьба	7/8"	Материал контактов, гнездо	CuZn
Материал контактов, вилка	CuZn	Поверхность контакта	Au (золото)
Основной материал корпуса	PUR	Сопротивление изоляции	1010 Ω
Номинальное напряжение	400 V	Номинальный ток	10 A
Размер под ключ	24 mm	Вид защиты	IP67, IP68
Циклы коммутации	≥ 100	Степень загрязнения	3
Соединение 1	7/8"	Соединение 2	Винт
Экранированное соединение	Нет	Диапазон температур корпуса	-25...+80 °C
Наружный диаметр провода	-		

Данные соединений

Групповой выход — вставной разъем	Штекер 7/8 дюйма	Одиночный выход 1 — вставной разъем	Гнездо 7/8 дюйма
Одиночный выход 2 — вставной разъем	Гнездо 7/8 дюйма	Момент затяжки	7/8": 1.5 Nm

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	3	Кодировка	нет
Поверхность контакта	Au (золото)	Основной материал корпуса	PUR
Сопротивление изоляции	1010 Ω	Номинальное напряжение	400 V
Номинальный ток	10 A	Вид защиты	IP67, IP68
Циклы коммутации	≥ 100	Степень загрязнения	3
Экранированное соединение	Нет	Материал резьбового кольца	Латунь никелированная
Диапазон температур корпуса	-25...+80 °C		

Классификации

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Справочный листок технических данных

SAI-Y-7/8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж






Схема контактов



Male

Схема контактов



Female

Схема соединений

