

HDC MDU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Гибкий**

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Версия	Пустой модуль, Количество полюсов: 0, Без контактов, Требуемые вставные слоты: 0.5
Заказ №	1429040000
Тип	HDC MDU
GTIN (EAN)	4050118233421
Кол.	1 Штука

HDC MDU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	34 mm	Глубина (дюймов)	1.3386 inch
Высота	20.6 mm	Высота (в дюймах)	0.811 inch
Ширина	7.15 mm	Ширина (в дюймах)	0.2815 inch
Масса нетто	2.58 g		

Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Общие данные

Количество полюсов	0	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Циклы коммутации	≥ 500	Тип	Без контактов
Степень загрязнения	3	Основной материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном
Серия	ModuPlug	Требуемые вставные слоты	0.5

Классификации



ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MDU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings



HDC MDU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Counterpart

www.weidmueller.com

Электрические модули**Гибкий**

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MDU	Версия
Заказ №	1429040000	Пустой модуль, Количество полюсов: 0, Без контактов, Требуемые
GTIN (EAN)	4050118233421	вставные слоты: 0.5
Кол.	1 ST	