

HDC MF 24B FA


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Простота

Инновационная скользящая рамка имеет два заданных положения фиксации для открытия и закрытия. Это обеспечивает простоту сборки модуля без использования инструментов.

Основные данные для заказа

Версия	Frame
Заказ №	1429070000
Тип	HDC MF 24B FA
GTIN (EAN)	4050118233520
Кол.	1 Штука

HDC MF 24B FA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E92202

Размеры и массы

Глубина	37.35 mm	Глубина (дюймов)	1.4705 inch
Высота	36.4 mm	Высота (в дюймах)	1.4331 inch
Ширина	111 mm	Ширина (в дюймах)	4.3701 inch
Масса нетто	97.1 g		

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

Данные соединений защ. заземления (PE)

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение Поперечное сечение соединительного провода, макс. 10 mm²

Поперечное сечение соединительного провода, мин. 0.5 mm² Момент затяжки, макс., соединение PE 1.2 Nm

Общие данные

Типоразмер установки	8	Циклы коммутации	≥ 500
Основной материал	Цинковое литье под давлением	Серия	ModuPlug
Количество слотов	6		

Классификации




ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC MF 24B FA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HDC MF 24B FA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Рычаг экрана



В дополнение к сверхмощным разъемам RockStar® включает в себя соответствующие аксессуары для эффективной, функциональной и безопасной прокладки кабелей в системах, например, в системах кодирования, зажимах экранов, крышках и ремкомплектах уплотнений

Основные данные для заказа

Тип	HDC MSL24	Версия	
Заказ №	1435440000	Shield clamp	
GTIN (EAN)	4050118240009		
Кол.	1 ST		

Прочее



В дополнение к сверхмощным разъемам RockStar® включает в себя соответствующие аксессуары для эффективной, функциональной и безопасной прокладки кабелей в системах, например, в системах кодирования, зажимах экранов, крышках и ремкомплектах уплотнений

Основные данные для заказа

Тип	HDC MF CA16 PE	Версия	
Заказ №	1480940000	PE extension	
GTIN (EAN)	4050118289657		
Кол.	10 ST		
Тип	HDC MF FIXING	Версия	
Заказ №	1480290000	Transport lock	
GTIN (EAN)	4050118288704		
Кол.	20 ST		

HDC ModuPlug



К нашим вставкам мы предлагаем различные аксессуары. Сюда относятся, например, кодировки для вставок.

HDC MF 24B FA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	HDC CM GUIDING PIN	Версия
Заказ №	1202660000	Промышленный разъем, Аксессуар, Аксессуар
GTIN (EAN)	4032248985258	
Кол.	100 ST	
Тип	HDC CM GUIDING SOCKET	Версия
Заказ №	1202670000	Промышленный разъем, Аксессуар, Аксессуар
GTIN (EAN)	4032248985135	
Кол.	100 ST	