Справочный листок технических данных

PAC-M340-UNIU-V0-3M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Благодаря этой системе электромонтажа, предназначенной для основных плат ввода/вывода Siemens S7-300 и S7-400, пользователь имеет возможность реализовать систему соединения с группировкой по 8 каналам как для цифровых входов, так и для цифровых выходов. Система состоит из:

- Кабель с фронтальным адаптером для ПЛК и стандартных интерфейсных соединительных разъемов для плоских кабелей.
- Пассивный интерфейс или на каждое реле в режиме группировки по 8-каналам (общее питание в группах по 8 сигнальных линий).
- Основные преимущества системы:
- Уменьшение времени на проектирование, планирование и ввод в эксплуатацию.
- Экономия времени при монтаже.
- Экономия места.
- Устранение ошибок при электромонтаже.

Основные данные для заказа

Версия	Кабель LiYY, 0.25 mm²
Заказ №	1355950035
Тип	PAC-M340-UNIU-V0-3M5
GTIN (EAN)	4099986581111
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

PAC-M340-UNIU-V0-3M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто	453 g

Температуры

Температура хранения	-10...60 °C	Рабочая температура	-10...50 °C

Расчетные данные UL

Общий ток, макс.	3 A

Общие данные

Длина кабеля	3.5 m	Пригодно для	Цифровые сигналы
Основной материал	ПВХ	Кабель	Кабель LiYY
Интерфейс соединения	H0.25 (FERRULES 0.25mm²)	Количество полюсов, мин.	20 полюсов
Наружный диаметр	8,6 ± 1 мм	Интерфейс ПЛК	SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P
Сечение провода	0.25 mm²		

Электрические данные

Общий ток, макс.	3 A	Высоковольтное испытание	1 кВ/1 с
Допустимый ток на путь, макс.	1 A	Номинальное напряжение	≤ 250 V DC ≤ 250 V AC
Сопротивление	≤ 80 mΩ/m	Рабочее напряжение	≤ 60 В DC ≤ 25 В AC
Емкость (проводник/проводники)	300 pF/m		

Классификации

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		