### Справочный листок технических данных

#### **FUCR RT**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Изображение изделия







Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

#### Основные данные для заказа

Держатель предохранителя для проходной модульной клеммы, красный, 6.3 A, поворотный, втычной, V-O, Материал Wemid
<u>1469160000</u>
FUCR RT
4050118275063
10 Штука

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

ROHS	C		
NUTS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	40.5 mm	Глубина (дюймов)	1.5945 inch
Высота	38 mm	Высота (в дюймах)	1.4961 inch
<u>Ширина</u> Масса нетто	8 mm	Ширина (в дюймах)	0.315 inch
Масса нетто	6.3 g		
Температуры			
Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	Температура при длительном	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	120 °C	использовании, мин.	
_			
Экологическое соответств	ие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Дополнительные техничес	сие панные		
дополнительные техничест	чис динныс		
Указание по установке	Непосредственный монтаж	Вид монтажа	втычной
Общие сведения			
Указание по установке	Непосредственный монтаж		
Параметры системы			1
Исполнение	Предохранитель - плавкая вставка		
Характеристики материала	3		
Основной материал	Matanuar Mamid	Проторой кол	KD20111
Сновнои материал  Класс пожаростойкости UL 94	Материал Wemid V-0	Цветовой код	красный
	v U		
Классификации			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Статус каталога / Изображения