



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Комплекты для обжима

Основные данные для заказа

Версия	Набор инструмента для обжима наконечников, Инструмент для обжима: PZ 6 Roto L, Диапазон обжимаемых проводников, мин.: 0.5, Цветовой код: Weidmüller
Заказ №	<u>1470940000</u>
Тип	SET PZ 6 ROTO L RC
GTIN (EAN)	4050118278132
Кол.	1 Штука
Упаковка	Пластмассовый ящик





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	261 mm	Глубина (дюймов)	10.2756 inch
Высота	57 mm	Высота (в дюймах)	2.2441 inch
Ширина	338 mm	Ширина (в дюймах)	13.3071 inch
Масса нетто	1592.8 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Наборы

Диапазон обжимаемых проводников,	6 mm ²	Диапазон обжимаемых проводников,	0.5 mm ²
макс.		мин.	
Упаковка	Пластмассовый ящик	Инструмент для обжима	PZ 6 Roto L
Цветовой код	Weidmüller	Количество АЕН	4250 pcs.

Классификации

EC000181	ETIM 7.0	EC000181
EC000181	ETIM 9.0	EC000181
EC000181	ECLASS 9.0	21-10-01-90
21-10-01-90	ECLASS 10.0	21-10-01-90
21-10-01-90	ECLASS 12.0	21-10-01-90
21-10-01-90	ECLASS 14.0	21-10-01-90
21-10-01-90		
	EC000181 EC000181 21-10-01-90 21-10-01-90 21-10-01-90	EC000181 ETIM 9.0 EC000181 ECLASS 9.0 21-10-01-90 ECLASS 10.0 21-10-01-90 ECLASS 12.0 21-10-01-90 ECLASS 14.0

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools

Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	PZ 6 ROTO L	Версия
Заказ №	1444050000	Инструмент для обжима, Инструмент для обжима наконечников,
GTIN (EAN)	4050118248593	0.14mm², 6mm², Трапецеидальный обжим
Кол.	1 ST	

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14 OR	Версия
Заказ №	0690700000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый
GTIN (EAN)	4008190015770	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/14 W	Версия
Заказ №	0462900000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый
GTIN (EAN)	4008190033248	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,0/14 GE	Версия
Заказ №	0463000000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, желтый
GTIN (EAN)	4008190024697	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,5/14 R	Версия
Заказ №	0463100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190065089	
Кол.	500 ST	
Тип	H2,5/15D BL	Версия
Заказ №	9019160000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий
GTIN (EAN)	4008190028732	
Кол.	500 ST	
icon.	00001	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

в ленте из пакетов

- В групповой упаковке
- Цветовой код Weidmüller
- Другой цветовой код

Основные данные для заказа

 Тип
 H4,0/18 GR SV
 Версия

 Заказ №
 9026010000
 Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый

 GTIN (EAN)
 4008190117382

 Кол.
 250 ST

Номинальное поперечное сечение провода 6,0 мм²²

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H6,0/20 SW	Версия
	0533500000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, черный
GTIN (EAN)	4008190183905	
Кол.	100 ST	

Чемодан

- Корпус чемодана из небьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Тип	KOFFER PSC4-01	Версия
Заказ №	9028860000	Инструменты, Коробка
GTIN (EAN)	4032248304608	
Кол.	1 ST	

Дата создания 22.11.2025 03:21:15 MEZ

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вставки

- Корпус чемодана из небьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Тип	EINSATZ A8-1 CL55	Версия
Заказ №	9028460000	Набор матриц-вставок
GTIN (EAN)	4032248310029	
Кол.	100 ST	
Тип	EINSATZ A7-1 CL55	Версия
Заказ №	9028450000	Набор матриц-вставок
GTIN (EAN)	4032248310012	