Справочный листок технических данных

ZQV 1.5N/R6.4/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Основные данные для заказа

Версия	TERMSERIES, Перемычка
Заказ №	1446140000
Тип	ZQV 1.5N/R6.4/2 BL
GTIN (EAN)	4050118251074
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Последняя дата заказа	2021-06-30T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	TCC 6.4/2 BL

Справочный листок технических данных

ZQV 1.5N/R6.4/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	4.9 mm	Глубина (дюймов)	0.1929 inch
Высота	13.1 mm	Высота (в дюймах)	0.5157 inch
Ширина	10 mm	Ширина (в дюймах)	0.3937 inch
Масса нетто	1.88 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Температура окружающей среды	-40 °C...60 °C
Рабочая температура			

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Расчетные данные UL

Номинальный ток (UL)	10 A

Общие данные

Исполнение	невозможно подрезать по длине	Цветовой код	синий

Координация изоляции

Номинальное напряжение	250 V

Размеры

Шаг в мм (P)	6.40 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Справочный листок технических данных


ZQV 1.5N/R6.4/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Dimensional drawing



Справочный листок технических данных

ZQV 1.5N/R6.4/2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты для резки



Режущие инструменты для проводников наружным диаметром до 8, 12, 14 и 22 мм. Особая геометрия лезвия обеспечивает резку медных и алюминиевых проводников без пережатия и с минимальным физическим усилием. Режущие инструменты (от KT 8 до KT 22) также поставляются с защитной изоляцией до 1000 В, прошедшей испытания VDE и GS, в соответствии со стандартом EN/ IEC 60900.

Основные данные для заказа

Тип	KT 14	Версия
Заказ №	1157820000	Режущий инструмент, Резак для резки одной рукой
GTIN (EAN)	4032248945344	
Кол.	1 ST	

Режущий инструмент и инструмент для пробивки отверстий для перемычек в клеммах



- для перемычек Weidmüller серии Z
- для перемычек от WQV 2.5 до WQV 35
- для диапазона перемычек клеммы WSI 6

Основные данные для заказа

Тип	KT ZQV	Версия
Заказ №	9002170000	Cutting tool for one-hand operation
GTIN (EAN)	4032248291670	
Кол.	1 ST	
Тип	WAW 1 NEUTRAL	Версия
Заказ №	9004500000	Miscellaneous tools
GTIN (EAN)	4008190053925	
Кол.	1 ST	