Справочный листок технических дан-

VSTI/1,5-2,5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Полностью изолированный соединительный разъем изготовлен из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки

Основные данные для заказа

Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²,синий
<u>1491560000</u>
VSTI/1,5-2,5
4050118301656
100 Штука

Справочный листок технических данных

1.38 g

VSTI/1,5-2,5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

\mathbf{c}	2	h1417071.1	
CE	ріич	рикаты	

ROHS	Соответствовать	
Размеры и массы		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Соединители

Масса нетто

Поперечное сечение соединительног провода, макс.	o 2.5 mm²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1.5 mm²
Поперечное сечение соединяемого провода	2.5 mm ²	Изоляция	полная изоляция
Материал / пластик	PC		26 mm
Идентификационный цвет	синий	Внутренний диаметр вала (d1)	2.3 mm
Длина 2 (I2)	15 mm	Внутренний диаметр манжеты (d4)	4.5 mm

Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12
ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12
ECLASS 13.0	27-40-02-12	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Справочный листок технических данных




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

VSTI/1,5-2,5



Справочный листок технических данных

VSTI/1,5-2,5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

	Conobindo Hamisio Him carraca		
Тип	HTI 15	Версия	
Заказ №	9014400000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под	
GTIN (EAN)	4008190159412	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 2.5mm², Двойной	
Кол.	1 ST	обжим	
Тип	CTI 6	Версия	
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,	
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm², 6mm², Овальный обжим, Двойной обжим	
Кол.	1 ST		
Тип	CTI 6 G	Версия	
Заказ №	9202850000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под	
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 6mm², Овальный	
Кол.	1 ST	обжим, Параллельный обжим	

Статус каталога / Изображения