

## VSTI/4,0-6,0



Полностью изолированный соединительный разъем  
изготовлен из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки

### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Изолированный кабель- ный соединитель, 6 мм <sup>2</sup> , 4 мм <sup>2</sup> - 6 мм <sup>2</sup> , желтый
Заказ №	<a href="#">1491570000</a>
Тип	VSTI/4,0-6,0
GTIN (EAN)	4050118301809
Кол.	100 Штука

**VSTI/4,0-6,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Масса нетто	2.43 g
-------------	--------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс. Поперечное сечение соединяемого провода Материал / пластик Идентификационный цвет Длина 2 (l2)	6 mm <sup>2</sup> 6 mm <sup>2</sup> PC желтый 15 mm	Поперечное сечение соединительного провода, мин. Изоляция Длина 1 (l1) Внутренний диаметр вала (d1) Внутренний диаметр манжеты (d4)	4 mm <sup>2</sup> полная изоляция 27 mm 3.6 mm 6.4 mm
--	---	---	---

### Классификации


ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

**VSTI/4,0-6,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## VSTI/4,0-6,0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

### Основные данные для заказа

Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	<a href="#">9006120000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	<a href="#">9202850000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный
Кол.	1 ST	обжим, Параллельный обжим