

**VFSKHV/0,5-1,0/485**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Полностью изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

**Основные данные для заказа**

Версия	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 мм <sup>2</sup> , 0.5 мм <sup>2</sup> - 1 мм <sup>2</sup> , красный
Заказ №	<a href="#">1491880000</a>
Тип	VFSKHV/0,5-1,0/485
GTIN (EAN)	4050118301748
Кол.	100 Штука



**VFSKHV/0,5-1,0/485**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



VFSKHV/0,5-1,0/485

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Crimping tools



- Инструменты для обжима изолированных соединителей  
Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы
- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
  - Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
  - С упором для точного позиционирования контактов
  - Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

### Основные данные для заказа

Тип	HTI 15	Версия
Заказ №	<a href="#">9014400000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4008190159412	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Двойной
Кол.	1 ST	обжим
Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	<a href="#">9006120000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	<a href="#">9202850000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный
Кол.	1 ST	обжим, Параллельный обжим