CA 100 - 2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Заказы только по запросу





- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести и поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

	·
Версия	Automatic stripper and crimper
Заказ №	<u>1476920000</u>
Тип	CA 100 - 2.5
GTIN (EAN)	4050118283754
Кол.	1 Штука

CA 100 - 2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Cep	тиф	икаты

	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	420 mm	Глубина (дюймов)	16.5354 inch
Высота	425 mm	Высота (в дюймах)	16.7323 inch
Ширина	470 mm	Ширина (в дюймах)	18.5039 inch
Масса нетто	38000 g		
Экологическое соответстви	е изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
	_		
Автоматы для снятия изоля Диапазон проводников для снятия изоляции	ции и обжима проводо 0,34-4 мм² (~AWG 22- 12)	Привод	Электропневматический
Диапазон проводников для снятия	0,34-4 мм² (~AWG 22-		Электропневматический Quadrocrimp
Диапазон проводников для снятия изоляции	0,34-4 мм² (~AWG 22- 12) ок. 1,5 с	Привод	Quadrocrimp
Диапазон проводников для снятия изоляции Продолжительность цикла Кабельные наконечники для проводо	0,34-4 мм² (~AWG 22- 12) ок. 1,5 с	Привод Обжим Кабельные наконечники для проводов	Quadrocrimp 0.34 mm ² поставляемые россыпью
Диапазон проводников для снятия изоляции Продолжительность цикла Кабельные наконечники для проводо с сечением, макс.	0,34-4 мм² (~AWG 22- 12) ок. 1,5 с в 4 mm²	Привод Обжим Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	Quadrocrimp 0.34 mm ² поставляемые россыпью кабельные наконечники, с

Классификации

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01
ECLASS 9.1	17-13-01-01	ECLASS 10.0	17-13-01-01
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01
ECLASS 13.0	17-13-01-01	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

CA 100 - 2.5




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения







CA 100 - 2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести и поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

	ле данные для зака	
Тип	SOT 1,0 CA 100-2.5	Версия
Заказ №	1477050000	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118283877	
Кол.	1 ST	
Тип	SOT 2,5 CA 100-2.5	Версия
Заказ №	1477040000	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118283860	
Кол.	1 ST	
Тип	URS 0.34 CA 100-2.5	Версия
Заказ №	1550340000	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118357110	
Кол.	1 ST	
Тип	URS 4.0 CA 100-2.5	Версия
Заказ №	<u>1550250000</u>	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118356946	
Кол.	1 ST	
Тип	HUEHABA 0,75 CA 100-2.5	Версия
Заказ №	1476900000	Аксессуар, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118283655	
Кол.	1 ST	
Тип	HUEHABA 0.5 CA 100-2.5	Версия
Заказ №	1476850000	Аксессуар, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118283709	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Кол.	1 ST	
Тип	HUEHABA 1,0 CA 100-2.5	Версия
Заказ №	1476870000	Аксессуар, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118283723	, mosee jap, como menan go tanz
Кол.	1 ST	
Тип	HUEHABA 1,5 CA 100-2.5	Версия
Заказ №	1476880000	·
GTIN (EAN)	4050118283587	Аксессуар, Заменяемая деталь
Кол.	1 ST	
Тип		Panaura
	HUEHABA 2,5 CA 100-2.5	Версия
Заказ №	<u>1476890000</u>	Аксессуар, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118283747	
Кол.	1 ST	
Тип	LIFI 1.0 CA 100-2.5	Версия
Заказ №	<u>1550370000</u>	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118356878	
Кол.	1 ST	
	_	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

CA 100 - 2.5

Аксессуары

Тип	LIFI 2.5 CA 100-2.5	Версия
Заказ №	<u>1550350000</u>	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118356861	
Кол.	1 ST	
Тип	AIMESA V	Версия
Тип Заказ №	AIMESA V 9050180000	Версия Аксессуар, Ножевой блок