

## CA 100 - 2.5

Заказы только по  
запросу



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

### Основные данные для заказа

Версия	Automatic stripper and crimper
Заказ №	<a href="#">1476920000</a>
Тип	CA 100 - 2.5
GTIN (EAN)	4050118283754
Кол.	1 Штука

## CA 100 - 2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	420 mm	Глубина (дюймов)	16.5354 inch
Высота	425 mm	Высота (в дюймах)	16.7323 inch
Ширина	470 mm	Ширина (в дюймах)	18.5039 inch
Масса нетто	38000 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1




### Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов

Диапазон проводников для снятия изоляции	0,34–4 мм <sup>2</sup> (~ AWG 22–12)	Привод	Электропневматический
Продолжительность цикла	ок. 1,5 с	Обжим	Quadrocrimp
Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	4 мм <sup>2</sup>	Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0,34 мм <sup>2</sup>
Длина обжима	6/8/10/12 mm	Расходные материалы	поставляемые россыпью кабельные наконечники, с изоляцией
Длина кабельного наконечника	12/14/16/18 mm	Подключение сжатого воздуха	5 бар
Электрическое подключение	100-240 V / 50/65 Hz		

### Классификации

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Изображения



## CA 100 - 2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Принадлежности / запасные части



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

### Основные данные для заказа

Тип	SOT 1,0 CA 100-2.5	Версия
Заказ №	<a href="#">1477050000</a>	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118283877	
Кол.	1 ST	
Тип	SOT 2,5 CA 100-2.5	Версия
Заказ №	<a href="#">1477040000</a>	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118283860	
Кол.	1 ST	
Тип	URS 0.34 CA 100-2.5	Версия
Заказ №	<a href="#">1550340000</a>	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118357110	
Кол.	1 ST	
Тип	URS 4.0 CA 100-2.5	Версия
Заказ №	<a href="#">1550250000</a>	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118356946	
Кол.	1 ST	
Тип	HUEHABA 0,75 CA 100-2.5	Версия
Заказ №	<a href="#">1476900000</a>	Аксессуар, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118283655	
Кол.	1 ST	
Тип	HUEHABA 0.5 CA 100-2.5	Версия
Заказ №	<a href="#">1476850000</a>	Аксессуар, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118283709	
Кол.	1 ST	
Тип	HUEHABA 1,0 CA 100-2.5	Версия
Заказ №	<a href="#">1476870000</a>	Аксессуар, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118283723	
Кол.	1 ST	
Тип	HUEHABA 1,5 CA 100-2.5	Версия
Заказ №	<a href="#">1476880000</a>	Аксессуар, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118283587	
Кол.	1 ST	
Тип	HUEHABA 2,5 CA 100-2.5	Версия
Заказ №	<a href="#">1476890000</a>	Аксессуар, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118283747	
Кол.	1 ST	
Тип	LIFI 1.0 CA 100-2.5	Версия
Заказ №	<a href="#">1550370000</a>	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118356878	
Кол.	1 ST	

## CA 100 - 2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

Тип	LIFI 2.5 CA 100-2.5	Версия	
Заказ №	<a href="#">1550350000</a>	Автоматические машины, Заменяемая деталь	
GTIN (EAN)	4050118356861		
Кол.	1 ST		
Тип	AIMESA V	Версия	
Заказ №	<a href="#">9050180000</a>	Аксессуар, Ножевой блок	
GTIN (EAN)	4008190343378		
Кол.	1 ST		