## Справочный листок технических дан-

#### **KQI-M4/-6**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Изолированный кабельный разъем ПВХ или РС/РА

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

#### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,6 mm²,4 mm² - 6 mm²
Заказ №	<u>1492370000</u>
Тип	KQI-M4/-6
GTIN (EAN)	4050118302264
Кол.	100 Штука

## Справочный листок технических данных

1.6 g





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Ce	рти	фи	кат	ы

RUHS	Соответствовать
Размеры и массы	

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

#### Соединители

Масса нетто

Поперечное сечение соединительного 6 mm² провода, макс.		Поперечное сечение соединительного 4 mm² провода, мин.		
Поперечное сечение соединяемого провода	6 mm <sup>2</sup>	Изоляция	имеется	
Материал / пластик	PC	Отверстие	M 4	
Идентификационный цвет	желтый	Внутренний диаметр вала (d1)	3.6 mm	
Наружный диаметр вала (d3)	8 mm	Длина соединения (I)	21 mm	
Внутренний диаметр фланца (d2)	4.3 mm	Внутренний диаметр манжеты (d4)	6.4 mm	

#### Классификации

EC001059 EC001059 27-40-02-12
27-40-02-12
27-40-02-12
27-40-02-12
27-40-02-12

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных




**KQI-M4/-6** 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Изображения



### Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### **Crimping tools**



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

#### Основные данные для заказа

Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm², 6mm², Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	9202850000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 6mm², Овальный
Кол.	1 ST	обжим, Параллельный обжим