Справочный листок технических данных

KQNG-M4/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.
• Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
• Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
• Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
• Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
• Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
• Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник,0.5 mm² - 1 mm²
Заказ №	1493570000
Тип	KQNG-M4/-1
GTIN (EAN)	4050118303254
Кол.	100 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2026-03-31T00:00:00+02:00

Справочный листок технических данных

KQNG-M4/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто	0.69 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1 mm²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 mm²
Изоляция	не имеется	Отверстие	C 4
Внутренний диаметр вала (d1)	1.6 mm	Наружный диаметр вала (d3)	8 mm
Длина вала (a)	5 mm	Длина соединения (l)	12 mm
Внутренний диаметр фланца (d2)	4.3 mm		

Классификации

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Справочный листок технических данных

KQNG-M4/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



Справочный листок технических данных

KQNG-M4/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools

Инструменты для обжима неизолированных соединителей
Литые кабельные наконечники, трубчатые и вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители
• Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
• Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	HTN 21	Версия
Заказ №	9014610000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190152734	0.5mm², 6mm², Обжим с гофрированием
Кол.	1 ST	