

KQIG-M4/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изолированный вилочный кабельный разъем из ПВХ
или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Заказ №	1491270000
Тип	KQIG-M4/-6
GTIN (EAN)	4050118301342
Кол.	100 Штука

KQIG-M4/-6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Сертификаты**

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 1.61 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

СоединителиПоперечное сечение соединительного провода, макс. 6 mm²Поперечное сечение соединяемого провода 6 mm²

Материал / пластик PC

Идентификационный цвет желтый

Наружный диаметр вала (d3) 8 mm

Внутренний диаметр фланца (d2) 4.3 mm

Поперечное сечение соединительного провода, мин. 4 mm²

Изоляция имеется

Отверстие C 4

Внутренний диаметр вала (d1) 3.6 mm

Длина соединения (l) 21 mm

Внутренний диаметр манжеты (d4) 6.4 mm

Классификации

ETIM 8.0 EC001059


ETIM 10.0 EC001059

ECLASS 15.0 27-40-02-92

ETIM 9.0 EC001059

ECLASS 14.0 27-40-02-92

Изображения



KQIG-M4/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Тип	CT1 6	Версия
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CT1 6 G	Версия
Заказ №	9202850000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный
Кол.	1 ST	обжим, Параллельный обжим