



Изолированный вилочный кабельный разъем из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

#### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
Заказ №	<a href="#">1491280000</a>
Тип	KQIG-M5/-6
GTIN (EAN)	4050118301311
Кол.	100 Штука

## Технические данные

### Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Масса нетто	1.8 g
-------------	-------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%


### Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	4 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединяемого провода	6 mm <sup>2</sup>	Изоляция	имеется
Материал / пластик	PC	Отверстие	C 5
Идентификационный цвет	желтый	Внутренний диаметр вала (d1)	3.6 mm
Наружный диаметр вала (d3)	10 mm	Длина соединения (l)	22 mm
Внутренний диаметр фланца (d2)	5.3 mm	Внутренний диаметр манжеты (d4)	6.4 mm

### Классификации

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

## Изображения



## Аксессуары

### Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных  
соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные  
наконечники, параллельные и последовательные  
соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует  
качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при  
работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

### Основные данные для заказа

Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	<a href="#">9006120000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	<a href="#">9202850000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный обжим, Параллельный обжим
Кол.	1 ST	