

KQIG-M6/-6



Изолированный вилочный кабельный разъем из ПВХ
или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Изолированный кабель- ный соединитель, 4 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Заказ №	1491290000
Тип	KQIG-M6/-6
GTIN (EAN)	4050118301328
Кол.	100 Штука

KQIG-M6/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 1.87 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%


Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс. 6 mm ² Поперечное сечение соединяемого провода 4 mm ² Материал / пластик PC Идентификационный цвет желтый Наружный диаметр вала (d3) 11 mm Внутренний диаметр фланца (d2) 6.5 mm	Поперечное сечение соединительного провода, мин. 4 mm ² Изоляция имеется Отверстие C 6 Внутренний диаметр вала (d1) 3.6 mm Длина соединения (l) 23 mm Внутренний диаметр манжеты (d4) 6.4 mm
---	--

Классификации

ETIM 8.0 EC001059	ETIM 9.0 EC001059
ETIM 10.0 EC001059	ECLASS 14.0 27-40-02-92
ECLASS 15.0 27-40-02-92	

Изображения



KQIG-M6/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Тип	CT1 6	Версия
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CT1 6 G	Версия
Заказ №	9202850000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный
Кол.	1 ST	обжим, Параллельный обжим