

KSI/0,1-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изолированный разъем кабельных контактов из ПВХ
или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

| | |
|-----------------------|--|
| Версия | Кабельный наконечник,Изолированный кабель- ный соединитель,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5 mm ² |
| Заказ № | 1491370000 |
| Тип | KSI/0,1-0,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118301625 |
| Кол. | 100 Штука |
| Статус поставки | Эта артикул в перспективе будет недоступен. |
| Последняя дата заказа | 2026-03-31T00:00:00+02:00 |

KSI/0,1-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 0.27 g |
|-------------|--------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
|-----------------------------|------------------------------|

| | |
|------------|-----------------------|
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |
|------------|-----------------------|

Соединители

| | |
|---|---------------------|
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 0.5 mm ² |
|---|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Поперечное сечение соединяемого провода | 0.5 mm ² |
|---|---------------------|

| | |
|--------------------|----|
| Материал / пластик | PA |
|--------------------|----|

| | |
|------------------------|--------|
| Идентификационный цвет | желтый |
|------------------------|--------|

| | |
|--------------|------|
| Длина 2 (l2) | 9 mm |
|--------------|------|

| | |
|---------------------------------|--------|
| Внутренний диаметр манжеты (d4) | 2.2 mm |
|---------------------------------|--------|

| | |
|--|---------------------|
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0.1 mm ² |
|--|---------------------|

| | |
|----------|-------------------|
| Изоляция | имеется, Полиамид |
|----------|-------------------|

| | |
|--------------|-------|
| Длина 1 (l1) | 18 mm |
|--------------|-------|

| | |
|------------------------------|------|
| Внутренний диаметр вала (d1) | 1 mm |
|------------------------------|------|

| | |
|----------------------------|--------|
| Наружный диаметр вала (d3) | 1.2 mm |
|----------------------------|--------|

Классификации

| | |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001059 |
|----------|----------|


| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001059 |
|-----------|----------|

| | |
|-------------|-------------|
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 |
|-------------|-------------|

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001059 |
|----------|----------|

| | |
|-------------|-------------|
| ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
|-------------|-------------|

Изображения



KSI/0,1-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | HTI 15 | Версия |
| Заказ № | 9014400000 | Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Двойной |
| Кол. | 1 ST | обжим |
| Тип | CTI 6 | Версия |
| Заказ № | 9006120000 | Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Двойной обжим |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | CTI 6 G | Версия |
| Заказ № | 9202850000 | Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный |
| Кол. | 1 ST | обжим, Параллельный обжим |