

**KSI/1,5-2,5**



Изолированный разъем кабельных контактов из ПВХ  
или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

**Основные данные для заказа**

Версия	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Заказ №	<a href="#">1491410000</a>
Тип	KSI/1,5-2,5
GTIN (EAN)	4050118301632
Кол.	100 Штука

**KSI/1,5-2,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Масса нетто 0.1 g

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Соединители**Поперечное сечение соединительного  
провода, макс. 2.5 mm<sup>2</sup>Поперечное сечение соединяемого  
провода 2.5 mm<sup>2</sup>

Материал / пластик PC

Идентификационный цвет синий

Длина 2 (l2) 14 mm

Внутренний диаметр манжеты (d4) 4.5 mm

Поперечное сечение соединительного  
провода, мин. 1.5 mm<sup>2</sup>

Изоляция имеется, PC

Длина 1 (l1) 27 mm

Внутренний диаметр вала (d1) 2.3 mm

Наружный диаметр вала (d3) 1.9 mm

**Классификации**

ETIM 8.0 EC001059


ETIM 10.0 EC001059

ECLASS 15.0 27-40-02-92

ETIM 9.0 EC001059

ECLASS 14.0 27-40-02-92

Изображения



**KSI/1,5-2,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

### Основные данные для заказа

Тип	HTI 15	Версия
Заказ №	<a href="#">9014400000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4008190159412	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Двойной
Кол.	1 ST	обжим
Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	<a href="#">9006120000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	<a href="#">9202850000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный
Кол.	1 ST	обжим, Параллельный обжим