

KRN-M5/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, 2.5 mm ² , 2.5 mm ² - 2.5 mm ²
Заказ №	1495100000
Тип	KRN-M5/-2,5
GTIN (EAN)	4050118304879
Кол.	100 Штука

Технические данные

Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	1.54 g
-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Исполнение	Серия Euro, стандарт
------------	----------------------

Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2.5 mm ²
Поперечное сечение соединяемого провода	2.5 mm ²
Отверстие	M 5
Внутренний диаметр вала (d1)	2.4 mm
Длина вала (a)	6.5 mm
Внутренний диаметр фланца (d2)	5.3 mm


Поперечное сечение соединительного провода, мин.	2.5 mm ²
Изоляция	не имеется
Идентификационный цвет	Нет
Наружный диаметр вала (d3)	4.4 mm
Длина соединения (l)	16 mm
Ширина фланца (b)	10 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051
ECLASS 15.0	27-40-02-05

ETIM 9.0	EC001051
ECLASS 14.0	27-40-02-05

Изображения





KRN-M5/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима неизолированных соединителей

Литые кабельные наконечники, трубчатые и вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	HTN 21	Версия
Заказ №	9014610000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190152734	0.5mm ² , 6mm ² , Обжим с гофрированием
Кол.	1 ST	