

**KRN-M8/-2,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

Версия	Кабельный наконечник, 2.5 mm <sup>2</sup> , 2.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Заказ №	<a href="#">1495120000</a>
Тип	KRN-M8/-2,5
GTIN (EAN)	4050118304824
Кол.	100 Штука

## Технические данные

### Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Масса нетто	2.23 g
-------------	--------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные

Исполнение	Серия Euro, стандарт
------------	----------------------

### Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2.5 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединяемого провода	2.5 mm <sup>2</sup>
Отверстие	M8
Внутренний диаметр вала (d1)	2.4 mm
Длина вала (a)	6.5 mm
Внутренний диаметр фланца (d2)	8.4 mm


Поперечное сечение соединительного провода, мин.	2.5 mm <sup>2</sup>
Изоляция	не имеется
Идентификационный цвет	Нет
Наружный диаметр вала (d3)	4.4 mm
Длина соединения (l)	20 mm
Ширина фланца (b)	13 mm

### Классификации

ETIM 8.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051
ECLASS 15.0	27-40-02-05

ETIM 9.0	EC001051
ECLASS 14.0	27-40-02-05

Изображения





## KRN-M8/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Crimping tools



Инструменты для обжима неизолированных  
соединителей

Литые кабельные наконечники, трубчатые и  
вилочные кабельные наконечники, параллельные и  
последовательные соединители

- Принудительная блокировка гарантирует  
качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при  
работе

### Основные данные для заказа

Тип	HTN 21	Версия
Заказ №	<a href="#">9014610000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190152734	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
Кол.	1 ST	