Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник,2.5 mm²,2.5 mm² - 2.5
	mm²
Заказ №	<u>1495250000</u>
Тип	KWN-M4/-2,5 90
GTIN (EAN)	4050118304725
Кол.	100 Штука

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Соответствовать





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертис	рикаты
--------	--------

ROHS

Размеры и массы		
-		1

Масса нетто 1.8 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Исполнение	Серия Euro, 90°	

Соединители

Поперечное сечение соединительного 2.5 mm ² провода, макс.		Поперечное сечение соединительного 2.5 mm² провода, мин.	
Поперечное сечение соединяемого провода	2.5 mm ²	 Изоляция	не имеется
Отверстие	M 4		Нет
Внутренний диаметр вала (d1)	2.4 mm		4.4 mm
Длина вала (а)	5.5 mm	Длина соединения (I)	9.2 mm
Внутренний диаметр фланца (d2)	4.3 mm	Ширина фланца (b)	8.5 mm

Классификации

EC001051	ETIM 7.0	EC001051
EC001051	ETIM 9.0	EC001051
EC001051	ECLASS 9.0	27-40-02-05
27-40-02-05	ECLASS 10.0	27-40-02-05
27-40-02-05	ECLASS 12.0	27-40-02-05
27-40-02-05	ECLASS 14.0	27-40-02-05
27-40-02-05		
	EC001051 EC001051 27-40-02-05 27-40-02-05 27-40-02-05	EC001051 ETIM 9.0 EC001051 ECLASS 9.0 27-40-02-05 ECLASS 10.0 27-40-02-05 ECLASS 12.0 27-40-02-05 ECLASS 14.0

2 Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG KWN-M4/-2,5 90

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools

Инструменты для обжима неизолированных соединителей

Литые кабельные наконечники, трубчатые и вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	HTN 21	Версия
Заказ №	9014610000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190152734	0.5mm², 6mm², Обжим с гофрированием
Кол.	1 ST	