



Полностью изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

#### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , синий
Заказ №	<a href="#">1491940000</a>
Тип	VFSK HV/1,5-2,5/638
GTIN (EAN)	4050118301922
Кол.	100 Штука

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Масса нетто	1.19 g
-------------	--------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3

### Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2.5 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединяемого провода	2.5 mm <sup>2</sup>
Размеры	6,3 x 0,8 mm
Длина 1 (l1)	21.5 mm
Ширина подключения (d2)	6.3 mm


Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1.5 mm <sup>2</sup>
Изоляция	полная изоляция
Материал / пластик	PVC
Идентификационный цвет	синий
Плотность подключения (d3)	0.8 mm

### Классификации

ETIM 8.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516
ECLASS 15.0	27-44-03-92

ETIM 9.0	EC000516
ECLASS 14.0	27-44-03-92

Изображения





## Аксессуары

### Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

### Основные данные для заказа

Тип	HTI 15	Версия
Заказ №	<a href="#">9014400000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Двойной обжим
GTIN (EAN)	4008190159412	
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	<a href="#">9006120000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный обжим, Двойной обжим
GTIN (EAN)	4008190044527	
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	<a href="#">9202850000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный обжим, Параллельный обжим
GTIN (EAN)	4032248517855	
Кол.	1 ST	