

# Справочный листок технических данных

## KQI-M3/-1

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Изолированный кабельный разъем ПВХ или РС/РА

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Заказ №	<a href="#">1492170000</a>
Тип	KQI-M3/-1
GTIN (EAN)	4050118302035
Кол.	100 Штука

**KQI-M3/-1**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Сертификаты**

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

**Размеры и массы**

Масса нетто	0.6 g
-------------	-------

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%


**Соединители**

Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединяемого провода	1 mm <sup>2</sup>	Изоляция	имеется
Материал / пластик	PC	Отверстие	M 3
Идентификационный цвет	красный	Внутренний диаметр вала (d1)	1.6 mm
Наружный диаметр вала (d3)	6 mm	Длина соединения (l)	17 mm
Внутренний диаметр фланца (d2)	3.2 mm	Внутренний диаметр манжеты (d4)	4 mm

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

**Изображения**



## Аксессуары

### Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

### Основные данные для заказа

Тип	HTI 15	Версия
Заказ №	<a href="#">9014400000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Двойной обжим
GTIN (EAN)	4008190159412	
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	<a href="#">9006120000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный обжим, Двойной обжим
GTIN (EAN)	4008190044527	
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	<a href="#">9202850000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный обжим, Параллельный обжим
GTIN (EAN)	4032248517855	
Кол.	1 ST	