

KQI-M12/-6



Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² |
| Заказ № | 1492420000 |
| Тип | KQI-M12/-6 |
| GTIN (EAN) | 4050118302189 |
| Кол. | 100 Штука |

KQI-M12/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 2.53 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс. 6 mm²

Поперечное сечение соединяемого провода 6 mm²

Материал / пластик PC

Идентификационный цвет желтый

Наружный диаметр вала (d3) 18 mm

Внутренний диаметр фланца (d2) 13 mm

Поперечное сечение соединительного провода, мин. 4 mm²

Изоляция имеется

Отверстие M 12

Внутренний диаметр вала (d1) 3.6 mm

Длина соединения (l) 28 mm

Внутренний диаметр манжеты (d4) 6.4 mm

Классификации

ETIM 8.0 EC001059


ETIM 10.0 EC001059

ECLASS 15.0 27-40-02-12

ETIM 9.0 EC001059

ECLASS 14.0 27-40-02-12

Изображения



KQI-M12/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | CTI 6 | Версия |
| Заказ № | 9006120000 | Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Двойной обжим |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | CTI 6 G | Версия |
| Заказ № | 9202850000 | Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный |
| Кол. | 1 ST | обжим, Параллельный обжим |