

KQIG-M5/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изолированный вилочный кабельный разъем из ПВХ
или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Заказ №	1492580000
Тип	KQIG-M5/-1
GTIN (EAN)	4050118301793
Кол.	100 Штука

KQIG-M5/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	0.93 g
-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
-----------------------------	------------------------------

REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%
------------	-----------------------

Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 mm ²
---	-------------------	--	---------------------

Поперечное сечение соединяемого провода	1 mm ²	Изоляция	имеется
---	-------------------	----------	---------

Материал / пластик	PC	Отверстие	C 5
--------------------	----	-----------	-----

Идентификационный цвет	красный	Внутренний диаметр вала (d1)	1.6 mm
------------------------	---------	------------------------------	--------

Наружный диаметр вала (d3)	10 mm	Длина соединения (l)	19 mm
----------------------------	-------	----------------------	-------

Внутренний диаметр фланца (d2)	5.3 mm	Внутренний диаметр манжеты (d4)	4 mm
--------------------------------	--------	---------------------------------	------

Классификации

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
----------	----------	----------	----------

ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
-----------	----------	-------------	-------------

ECLASS 15.0	27-40-02-92		
-------------	-------------	--	--

KQIG-M5/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



KQIG-M5/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Тип	HTI 15	Версия
Заказ №	9014400000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4008190159412	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Двойной
Кол.	1 ST	обжим
Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	9202850000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный
Кол.	1 ST	обжим, Параллельный обжим