

## STRIPAX ULTIMATE XL



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспособляемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

### Основные данные для заказа

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки |
| Заказ №    | <a href="#">1512780000</a>                          |
| Тип        | STRIPAX ULTIMATE XL                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118319934                                       |
| Кол.       | 1 Штука   |

**STRIPAX ULTIMATE XL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Размеры и массы**

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 22 mm   | Глубина (дюймов)  | 0.8661 inch |
| Высота      | 99 mm   | Высота (в дюймах) | 3.8976 inch |
| Ширина      | 190 mm  | Ширина (в дюймах) | 7.4803 inch |
| Масса нетто | 171.8 g |                   |             |

**Экологическое соответствие изделия**

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Не затронуто                         |
| REACH SVHC                  | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                        | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

**Технические данные**

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Описание артикула | Инструмент для снятия изоляции |
|-------------------|--------------------------------|

**Инструменты для снятия изоляции**

|  |  |   |                    |
|--|--|---|--------------------|
| Тип кабеля                                       | Гибкие и одножильные провода с безгалогенной изоляцией | Поперечное сечение провода (мощность резания)     | 6 mm <sup>2</sup>  |
| Зона снятия изоляции AWG, макс.                  | 8 AWG  | Зона снятия изоляции AWG, мин.                    | 14 AWG             |
| Длина зачистки, макс.                            | 25 mm  | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 10 mm <sup>2</sup> |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 2.5 mm <sup>2</sup>                                    |   |                    |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002109    | ETIM 9.0    | EC002109    |
| ETIM 10.0   | EC002109    | ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-37-06 |             |             |

**STRIPAX ULTIMATE XL**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



**Пример использования**



## STRIPAX ULTIMATE XL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Принадлежности / запасные части



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспособляемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Тип        | ERME SPX UL XL             | Версия                             |
| Заказ №    | <a href="#">1512790000</a> | Аксессуар, Держатель ножа          |
| GTIN (EAN) | 4050118320428              |                                    |
| Кол.       | 1 ST                       |                                    |
| Тип        | ERTE KLBC SPX UL XL        | Версия                             |
| Заказ №    | <a href="#">2571510000</a> | Аксессуар, Запасная зажимная губка |
| GTIN (EAN) | 4050118581997              |                                    |
| Кол.       | 1 ST                       |                                    |