Справочный листок технических данных

IE-AD-M12DRJ45-MF-180



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Основные данные для заказа

Версия	Адаптер, прямой, RJ45 180°, M12, Cat.5 (ISO/ IEC 11801), IP67
Заказ №	<u>1514970000</u>
Тип	IE-AD-M12DRJ45-MF-180
GTIN (EAN)	4050118321968
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

IE-AD-M12DRJ45-MF-180



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

c UL us		
Соответствовать		
<u>Сайт UL</u>		
E471884		
37 g		
-40 °C80 °C	Рабочая температура	-25 °C80 °C
-		
вие изделия		
Соответствует с исключен	ием	
6c		
d1193a9e-dc7c-484a-ba4	-8-176711eb392b	
раиваемые вставные р	азъемы	
4	Кодировка	D-кодировка
позолоченный	Основной материал корпуса	PA 66
Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Вид защиты	IP67
1	Coopulous 1	RJ45 180°
		Адаптер, прямой
Вывод М12 на гнезде	Основной материал корпуса	РА 66
1.0 . 0	Соединительная резьба	M12
позолоченный	Экранирование	Да
IP67		
IEC 60603-7-5, IEC 61076-2-101		
≤ 10 mΩ	Допустимая токовая нагрузка при 50°C	1 A
ıe		
4	Кодировка	D-кодировка
M12	Поверхность контакта	позолоченный
	Сайт UL E471884 37 g -40 °C80 °C Вие изделия Соответствует с исключен 6с Lead 7439-92-1 d1193а9е-dc7с-484а-ba4 граиваемые вставные р 4 позолоченный Саt.5 (ISO/IEC 11801) 4 М12 Вывод М12 на гнезде RJ45 Саt.5 (ISO/IEC 11801) позолоченный IP67 IEC 60603-7-5, IEC 61076-2-101	Табот по позолоченный позоло

Дата создания 13.11.2025 12:22:55 MEZ

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Исполнение	прямой	Основной материал корпуса	PA 66
Вид защиты	IP67		
Классификации			
ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 9.0	27-44-03-20
ECLASS 9.1	19-17-01-25	ECLASS 10.0	27-44-03-20
ECLASS 11.0	27-44-03-20	ECLASS 12.0	27-44-03-20
ECLASS 13.0	27-44-03-20	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

Справочный листок технических данных

IE-AD-M12DRJ45-MF-180




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Габаритный чертеж



Разрез узла в сборе

