Справочный листок технических данных

KQN-M4/S/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.
• Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
• Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
• Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
• Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
• Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
• Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, 1.5 mm² - 2.5 mm²
Заказ №	1493840000
Тип	KQN-M4/S/-2,5
GTIN (EAN)	4050118303391
Кол.	100 Штука

Справочный листок технических данных

KQN-M4/S/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто	0.64 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2.5 mm²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1.5 mm²
Изоляция	не имеется	Отверстие	M 4/S
Внутренний диаметр вала (d1)	2.3 mm	Наружный диаметр вала (d3)	6.8 mm
Длина вала (a)	5 mm	Длина соединения (l)	11 mm
Внутренний диаметр фланца (d2)	4.3 mm		

Классификации

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Справочный листок технических данных

KQN-M4/S/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



Справочный листок технических данных

KQN-M4/S/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools

Инструменты для обжима неизолированных соединителей
Литые кабельные наконечники, трубчатые и вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители
• Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
• Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	HTN 21	Версия
Заказ №	9014610000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190152734	0.5mm², 6mm², Обжим с гофрированием
Кол.	1 ST	