

KWN-M5/-1,5 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, 1.5 mm ² , 1 mm ² - 1.5 mm ²
Заказ №	1495230000
Тип	KWN-M5/-1,5 90
GTIN (EAN)	4050118304749
Кол.	100 Штука

KWN-M5/-1,5 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 1.6 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Исполнение Серия Euro, 90°

Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1.5 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1 mm ²
Поперечное сечение соединяемого провода	1.5 mm ²	Изоляция	не имеется
Отверстие	M 5	Идентификационный цвет	Нет
Внутренний диаметр вала (d1)	1.9 mm	Наружный диаметр вала (d3)	3.9 mm
Длина вала (a)	5 mm	Длина соединения (l)	10 mm
Внутренний диаметр фланца (d2)	5.3 mm	Ширина фланца (b)	10 mm

Классификации


ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

KWN-M5/-1,5 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



KWN-M5/-1,5 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима неизолированных соединителей

Литые кабельные наконечники, трубчатые и вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	HTN 21	Версия	
Заказ №	9014610000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,	
GTIN (EAN)	4008190152734	0.5mm ² , 6mm ² , Обжим с гофрированием	
Кол.	1 ST		