

## IE-FCI-HD15-FF



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

### Основные данные для заказа

Версия	FrontCom, Соединение VGA, Сигнальная вставка VGA/HD15, Гнездо/гнездо
Заказ №	<a href="#">1556290000</a>
Тип	IE-FCI-HD 15-FF
GTIN (EAN)	4050118369755
Кол.	1 Штука

## IE-FCI-HD15-FF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (UR)	E497345

### Размеры и массы

Масса нетто	9 g
-------------	-----

### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-55 °C...105 °C
Температура монтажа		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

### Общие данные

Вид изделия	Соединение VGA	Вид защиты	IP20
Тип вставки	Сигнальная вставка VGA/HD15		

### Общие стандарты

Сертификат № (DNV)	TAA000022B	Сертификат № (UR)	E497345
--------------------	------------	-------------------	---------

### Электрические свойства


Электрическая прочность, контакт / контакт	1000 V eff / 1 min	Сопротивление изоляции	1000 MΩ at 500 V DC
--	--------------------	------------------------	---------------------

### Классификации


ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

**Изображения**

**Габаритный чертеж**



**Габаритный чертеж**



**Габаритный чертеж**

