



Комплекты для обжима

Основные данные для заказа

Версия	Набор инструмента для обжима наконечников, Инструмент для обжима: PZ 10 HEX, инструмент для снятия изоляции: STRIPAX, Диапазон обжимаемых проводников, мин.: 0.14, Цветовой код: прочее
Заказ №	1542270000
Тип	CRIMPSET PZ 10 HEX T
GTIN (EAN)	4050118347036
Кол.	1 Штука
Упаковка	Пластмассовый ящик

CRIMPSET PZ 10 HEX T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	261 mm	Глубина (дюймов)	10.2756 inch
Высота	57 mm	Высота (в дюймах)	2.2441 inch
Ширина	338 mm	Ширина (в дюймах)	13.3071 inch
Масса нетто	1604.24 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Технические данные

Описание артикула	Набор, содержащий обжимной инструмент (шестигранник до 10 мм ²), инструмент для зачистки проводов и кабельные наконечники с другой цветовой кодировкой
-------------------	--

Наборы

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	10 mm ²	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.14 mm ²
Упаковка	Пластмассовый ящик	инструмент для снятия изоляции	STRIPAX
Инструмент для обжима	PZ 10 HEX	Цветовой код	Miscellaneous
Количество АЕН	2900 pcs.		

Классификации

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMPSET PZ 10 HEX T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспособляемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

Основные данные для заказа

Тип	STRIPAX	Версия	
Заказ №	9005000000	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки	
GTIN (EAN)	4008190072506		
Кол.	1 ST		

Crimping tools



- Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее
- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
 - Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	PZ 10 HEX	Версия	
Заказ №	1445070000	Инструмент для обжима наконечников, 0,25mm ² , 10mm ² ,	
GTIN (EAN)	4050118250312	Шестигранный обжим	
Кол.	1 ST		

CRIMPSET PZ 10 HEX T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14D W	Версия
Заказ №	9019010000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый
GTIN (EAN)	4008190120931	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/14T HBL	Версия
Заказ №	9021040000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий
GTIN (EAN)	4008190083168	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,0/14D R	Версия
Заказ №	9019080000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190090623	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,5/14D SW	Версия
Заказ №	9019120000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный
GTIN (EAN)	4008190153793	
Кол.	500 ST	
Тип	H2,5/15T GR	Версия
Заказ №	9021070000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый
GTIN (EAN)	4008190128944	
Кол.	500 ST	
Тип	H4,0/20T OR	Версия
Заказ №	9021110000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, оранжевый
GTIN (EAN)	4008190035754	
Кол.	500 ST	

Номинальное поперечное сечение провода 6,0 мм²



6 mm²

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

CRIMPSET PZ 10 HEX T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	H6.0/20T GN	Версия	
Заказ №	9021130000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, зеленый	
GTIN (EAN)	4008190111731		
Кол.	100 ST		

Номинальное поперечное сечение провода 10,0 мм²



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H10.0/22T BR	Версия	
Заказ №	9021150000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, коричневый	
GTIN (EAN)	4008190086886		
Кол.	100 ST		

Чемодан



- Корпус чемодана из небуьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Тип	KOFFER PSC4-01	Версия	
Заказ №	9028860000	Инструменты, Коробка	
GTIN (EAN)	4032248304608		
Кол.	1 ST		