

## Подобно иллюстрации



Изображение аналогичное

Системные принадлежности для серии корпусов Klirron® STB позволяют легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой области применения.

- DIN-рейки TS 35
- Крепежные винты

Компания Weidmüller может производить и поставлять данный корпус в соответствии с техническими условиями заказчика со всеми необходимыми клеммами и кабельными вводами.

### Основные данные для заказа

|            |  |
|------------|--|
| Версия     | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 150 mm, без продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный |
| Заказ №    | <a href="#">1567660000</a>   |
| Тип        | TS35X7.5 ST STB 2.1 STB 3  |
| GTIN (EAN) | 4008190084868  |
| Кол.       | 100 Штука  |

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

|             |        |                   |             |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 7.5 mm | Глубина (дюймов)  | 0.2953 inch |
| Высота      | 35 mm  | Высота (в дюймах) | 1.378 inch  |
| Ширина      | 150 mm | Ширина (в дюймах) | 5.9055 inch |
| Масса нетто | 2 g    |                   |             |

**Температуры**

Рабочая температура

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

|                   |              |                       |   |
|-------------------|--------------|-----------------------|---|
| Толщина материала | 1 mm         | Указание по установке | Непосредственный монтаж                               |
| Нормы             | DIN EN 60715 | Поверхность           | с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный |
| Основной материал | Сталь        | Монтажное крепление   | привинченный  |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |

## TS35X7.5 ST STB 2.1 STB 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Клеммные рейки – TS35



Системные принадлежности для серии корпусов Klirron® STB позволяют легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой области применения.

- DIN-рейки TS 35

- Крепежные винты

Компания Weidmüller может производить и поставлять данный корпус в соответствии с техническими условиями заказчика со всеми необходимыми клеммами и кабельными вводами.

### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | SFNS5 VKMU M5 SW15         | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">0433500000</a> | Klirron STB (Small Terminal Box), Крепежная гайка, прямоугольный, |
| GTIN (EAN) | 4008190494520              | Высота: 15 мм, Ширина: 15 мм, Глубина: 11.7 мм, Основной          |
| Кол.       | 20 ST                      | материал: Сталь, оцинкованная, оцинкованный, серебряный           |