Справочный листок технических дан-

ZAD 1/4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Защитные крышки с символом вспышки способствуют повышению безопасности человека и машины. Они используются в том случае, когда требуется указать внешнее напряжение в конструкции.

Основные данные для заказа

Версия	Z-серия, Крышка
Заказ №	<u>1609110000</u>
Тип	ZAD 1/4
GTIN (EAN)	4008190190910
Кол.	20 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты					
ROHS	Соответствовать				
Размеры и массы			,		
Глубица	10.15 mm		0.3996 inch		
Глубина Высота	20.4 mm	Глубина (дюймов) Высота (в дюймах)	0.8031 inch		
<u> Бысота</u> Ширина	5.1 mm	 Ширина (в дюймах)	0.2008 inch		
Масса нетто	0.35 g				
Гемпературы					
Гемпература хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C		
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C Температура при длительном 120 °C использовании, макс.				
Экологическое соответст	вие изделия				
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без искл	ючения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%				
Дополнительные техничес	ские данные				
Вид крепления	втычной	Указание по установке	Непосредственный		
Проверенное на взрывозащищенн исполнение	ость Нет		монтаж		
Общие сведения					
Указание по установке	Непосредственный монтаж				
Параметры системы					
Исполнение	втычной	Требуется концевая пластина	Да		
Размеры					
Шаг в мм (Р)	5.10 mm				
Характеристики материал	ıa				
Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	желтый		
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	1			
Зажимаемые провода (рас	счетное соединение)				
Направление соединения	сверху	Вид соединения	Пружинное соединение		
Классификации					
ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761		
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761		
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37		
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01
ECLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		