

HDC-C-HE-BM2.5AU



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, Обжимной контакт, HE, HEE, HQ, MixMate, Гнездо, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5, круглый, Сплав медный
Заказ №	1651500000
Тип	HDC-C-HE-BM2.5AU
GTIN (EAN)	4008190400170
Кол.	100 Штука

HDC-C-HE-BM2.5AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E92202

Размеры и массы

Диаметр	4.5 mm	Масса нетто	1.6 g
---------	--------	-------------	-------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Общие данные

Диаметр контакта, вилка Ø	2.5 mm	Длина снятия изоляции	7.5 mm
Вид соединения	Обжимное соединение	Измерительное соединение	HE, HEE, HQ, MixMate
Объемное сопротивление	≤2 mΩ	Исполнение вставки	Поперечное сечение соединительного провода, макс.
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	2.5 mm ²	Поверхность	Золото
Циклы коммутации	≥ 500	Тип	Гнездо
Основной материал	Сплав медный	Серия	HE
Способ изготовления	круглый	Толщина поверхностного слоя, макс.	1.25 μm
Толщина поверхностного слоя, мин.	0.75 μm	Сечение соединительного провода	2.5 - 2.5 mm ²
Материал контакта	Сплав медный		

Классификации



ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC-C-HE-BM2.5AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения





HDC-C-HE-BM2.5AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима литых контактов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Тип	CTX CM 1.6/2.5	Версия
Заказ №	9018490000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190884598	0.14mm ² , 4mm ² , W-обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTIN CM 1.6/2.5	Версия
Заказ №	9205430000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4032248733446	0.14mm ² , 6mm ² , Обжим с 4 выемками
Кол.	1 ST	

Инструменты для извлечения контактов



Компания Weidmüller предлагает широкий выбор инструментов для обжима, для извлечения контактов и для работы с оптоволокном.

Основные данные для заказа

Тип	REMOVAL TOOL HE	Версия
Заказ №	1866750000	Инструменты, Экстрактор контактов
GTIN (EAN)	4032248437078	
Кол.	1 ST	