Справочный листок технических дан-

GWDR M40-PO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации







Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	GWDR PO (плоская прокладка— полиэтиленовая), Уплотнительное кольцо, М 40, Полиэтилен
Заказ №	<u>1777970000</u>
Тип	GWDR M40-PO
GTIN (EAN)	4032248158232
Кол.	50 Штука

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-43-03-19

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
2010			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Высота	2 mm	Высота (в дюймах)	0.0787 inch
Масса нетто	0.66 g	250014 (2 410111141)	
Температуры	'		
Рабочая температура	-30 °C90 °C		
Экологическое соответств	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	COOTBOTCTBVOT 602 MCK	NOUGHIAG	
REACH SVHC	Соответствует без исключения Нет SVHC выше 0.1 wt%		
Общие данные			
Силикон	Да	Количество жил	1
Наружный диаметр	45 mm	Температурный диапазон, макс	90 °C
Температурный диапазон, мин.	-30 °C	Шаг резьбы	1.5 mm
Толщина	2.00 mm	Кабельный ввод	M 40
Основной материал	Полиэтилен Полиэтилен ВП	Диаметр уплотнительного кольца	45.00 mm M 40
Уплотнение Резьба (внутренняя)	М 40	Резьба (наружная) Внутренний диаметр D2	40.00 mm
гезьоа (внутренняя)	101 40	внутреннии диаметр D2	40.00 11111
Классификации			
ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 9.0	27-43-03-19
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-43-03-19
ECLASS 11.0	27-43-03-19	ECLASS 12.0	27-43-03-19

ECLASS 14.0

27-43-03-19

27-43-03-19

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

GWDR M40-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

